

Manual

Interaktivt berøringspanel – rundt, inkl. interaktiv mikrofon



Interaktivt berøringspanel – rundt, inkl. interaktiv mikrofon

Dette **interaktive berøringspanelet** med tilhørende **interaktiv mikrofon** kombinerer berøring, lys og lyd i én engasjerende og brukervennlig sanseløsning. Panelet er utviklet for å skape en intuitiv, leken og samtidig beroligende opplevelse som inviterer til utforskning, kommunikasjon og samspill – for både barn, voksne og eldre.

Panelet reagerer umiddelbart på berøring ved at fargerike LED-lys tennes og beveger seg i ulike mønstre. Den direkte visuelle responsen gjør det enkelt å forstå sammenhengen mellom handling og reaksjon. I kombinasjon med den interaktive mikrofonen kan lyseffektene også styres med lyd – eller med stillhet – noe som gir stor variasjon i bruk og tilrettelegging.

Mikrofonen gjør det mulig å aktivere og endre farger og lysintensitet ved hjelp av stemme, sang eller andre lyder. Samtidig har systemet en stille-funksjon der ro i rommet belønnes ved at lyseffektene aktiveres eller endres. Dette gjør løsningen spesielt godt egnet i miljøer der man ønsker å balansere aktivitet, konsentrasjon og avspenning.

Produktet passer godt i omsorgsinstitusjoner, barnehager, skoler, sanserom og private hjem, og er utviklet for å være inkluderende, trygg og enkel å bruke.

Installasjon

På baksiden av panelet finnes to opphengsbraketter med en avstand på 435 mm (senter til senter). To skruer festes i vegg eller ønsket monteringsflate med riktig avstand, og panelet henges deretter på plass. Når panelet er montert, kobles strømkabel og adapter til, og panelet slås på.

Bruk og betjening

På siden av panelet finner du kontrollene.

Av/på-bryter brukes til å slå panelet på og av.

Hastighetsknappen styrer hvor raskt LED-mønstrene beveger seg. Panelet har tre hastigheter: sakte, middels og rask. Hver gang knappen trykkes, går panelet videre til neste hastighet.

Paringsknappen brukes dersom panelet kun skal kommunisere med bestemte enheter. Knappen holdes inne i 10 sekunder for å aktivere paringsmodus. Panelet vil da blinke kontinuerlig, og en kompatibel fjernkontroll kan brukes til å velge ønsket kanal.

Panelet har tre driftsmoduser som styres ved å trykke på den robuste knappen på fronten.

Modus 1 – Lyd dempes, lys aktivt

LED-lysene er på, og lydnivået dempes. Egnet for rolige omgivelser.

Modus 2 – Lyd til lys

LED-lysene er avslått og aktiveres kun når det registreres lyd.

Modus 3 – Bevegelige ringer

Lyd brukes til å animere sirkulære LED-mønstre som beveger seg dynamisk.

Panelet kan også styres med kompatibel fjernkontroll for endring av LED-farger og funksjoner.

Kompatibilitet

Panelet kan brukes sammen med kompatible trådløse kontrollenheter og systemer, noe som gir stor fleksibilitet i bruk og tilpasning til ulike behov og brukere.

Vedlikehold og feilsøking

Produktet er utviklet for lavt vedlikeholdsbehov. Ved behov for rengjøring brukes kun en myk, lett fuktet klut. Det skal ikke brukes sterke rengjøringsmidler eller slipende materialer.

Ved tekniske problemer anbefales det å slå av panelet, koble fra strømmen og kontrollere at alle kabler er korrekt tilkoblet. Panelet kan også resettes ved å koble fra strømmen i ett minutt før det slås på igjen.

Produktspesifikasjoner

Høyde: 50 cm

Bredde: 50 cm

Tykkelse: 6 cm

Vekt: 2,8 kg

Elektriske spesifikasjoner

Inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A

Utgang: 5 V, 3 A

Interaktivt berøringspanel – rundt, inkl. interaktiv mikrofon er en fleksibel og inkluderende sanseløsning som kombinerer berøring, lys, lyd og stillhet. Den gir både aktiv stimulering og rolig regulering, og skaper engasjerende opplevelser i trygge og tilpassede omgivelser.